

# Manual **MLA-01**

Residencias y Hospitales

<b>MANUAL MLA-01</b> .....	<b>1</b>
DESCRIPCIÓN .....	1
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES .....	1
INSTALACIÓN .....	1
<i>MONTAJE EN PARED</i> .....	<i>1</i>
PARÁMETROS TÉCNICOS .....	2

## MANUAL MLA-01

### DESCRIPCIÓN

El dispositivo lumínico con sonido sirve como indicador de llamadas y cuenta con 4 posiciones de luz diferentes, cada una acompañada de un sonido distintivo.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Configurable para hasta 400 pulsadores de llamada en una sección
- Configurable para hasta 400 botones de descanso en una sección
- Múltiples modos de reinicio
- Dos modos de funcionamiento: una tecla y varias teclas

### INSTALACIÓN

#### MONTAJE EN PARED

1. Presiona hacia abajo en la parte inferior para separar el soporte de pared.



2. Marca los agujeros en la pared utilizando el soporte extraído y luego instálalo.



## PARÁMETROS TÉCNICOS

<b>Tensión de trabajo</b>	DC 12V 1A/12W (AC TO DC, 100-240V)
<b>Cobertura</b>	<=500M in the open air
<b>Sensibilidad</b>	-106dBm
<b>Frecuencia</b>	433,92MHZ
<b>Dimensiones</b>	162x92x50mm